



## Für Innen

- lösemittelfrei
- schmutzabweisend
- feuchtigkeitsabweisend



**Geeignet für:** Alle rohen und gelaugten Hölzer im Innenbereich. Bio Arbeitsplatten-Öl verleiht allen behandelten Flächen langanhaltenden Schutz vor Schmutz- und Feuchtigkeit.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Nicht verbrauchtes Öl kann unverdünnt als Pflege-Öl verwendet werden.
- Sauerstoff und Temperatur über + 18°C beschleunigen den Trocknungsprozess.
- Trockenzeit ca. 2–3 Tage. In dieser Zeit vor Wasser schützen.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren, bzw. schütteln.



Bio Arbeitsplatten-Öl mit Ölroller oder Pinsel nass-in-nass auftragen bis die Oberfläche kein Öl mehr aufsaugt. Anschließend überschüssiges Öl mit beigem Polier-Pad oder Baumwolltuch (fusselfrei) rückstandsfrei einmassieren bis die gesamte Oberfläche vollständig trocken erscheint. Nach 24 Std. oder mehr Oberfläche mit weißem Polier-PAD oder Baumwolltuch nachpolieren. Bei Bedarf zweiten Auftrag wie Erstbehandlung durchführen.



**Verbrauch:** Ca. 65 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter Bio Arbeitsplatten-Öl reicht für ca. 15 m<sup>2</sup> und mehr pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz).

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte, emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Zink-Pyrrhion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

**Wichtige Hinweise:** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 2 g/l VOC.

**Erhältlich in:** 0,75 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.