

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 60 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 100 x 28 mm, naaf met glijlager, naaf lengte 32 mm, velg van kunststof in grijs

Artikelnummer: 139673



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Wiel

wiel

- draagvermogen 60 kg
- met rubberbanden
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 100 x 28 mm
- naaf met glijlager
- naaf lengte 32 mm
- velg van kunststof in grijs
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	apparatenwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	60 kg	naaflengte	32 mm
banden	rubber	wielbreedte	28 mm
wiel-ø	100 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	kleur velg	grijs
wiellager	glijlager	gewicht	0,1 kg

