

Helge Nyberg transportwagen Ergobjörn Modell 86

1 trede met antisliplaag, laadvlak
lengte x breedte 580 x 680 mm,
platform van hout, frame met
glansverzinking, 3 wielen, met
elastiek-banden

Artikelnummer: 146197


Ergobjörn

HelgeNyberg AB



Helge Nyberg Transportwagen Ergobjörn Modell 86

Platform met afneembare ombouwrand

transportwagen

- 1 trede met antisliplaag
- voetrem voor achterwiel
- stuur met rubberen handvatten en bel
- laadvlak lengte x breedte 580 x 680 mm
- laadhoogte 270 mm
- draagvermogen 50 kg
- platform van hout
- opbouwconstructies: Balustrade, balustrade afneembaar
- frame met glansverzinking
- van stalen buis Ø 22 mm
- 3 wielen
- met elastiek-banden
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportvoertuig	breedte laadvlak	680 mm
type voertuig	transportwagen	laadhoogte	270 mm

materiaal frame	staal	wielen aantal	3 stuks
type rem	voetrem voor achterwiel	banden	elastiek
treden aantal	1 trede met antislip laag	diameter wiel	200 mm
voertuig uitrusting	stuur met rubberen handvatten, bel	breedte wiel	46 mm
constructies	Balustrade	wiellager	kogellager
constructies functie	balustrade afneembaar	materiaal platform	hout
draagvermogen	150 kg	oppervlak lijst	glansverzinkt
draagvermogen per niveau	50 kg	garantie	10 jaar
lengte laadvlak	580 mm	gewicht	36 kg