

Rollcart verzamelwagen

draagvermogen 150 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 630 x 470 mm, constructie van staal/hout (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158190



Rollcart Orderverzamelwagen

Draagvermogen 150 kg

verzamelwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 630 x 470 mm
- hoogte x lengte x breedte 1045 x 1210 x 480 mm
- etage(s) met stalen frame, onderste etage van hout
- constructie van staal/hout (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal verwerking gelast

type wagen	verzamelwagen	euronorm	nee
draagvermogen	150 kg	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	630-1040 mm	constructies	geen
breedte laadvlak	470 mm	in-/uitklapbaar	nee
hoogte	1045 mm	wielstand	rechthoekig
etages aantal	4 stuks	diameter wiel	125 mm
etage(s) uitrusting	stalen frame, onderste etage van hout	wiellager	groefkogellager
lengte	1210 mm	materiaal behuizing	staal
breedte	480 mm	oppervlak	m. poedercoating
banden	TPE	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	norm	EN 1757-3 (rem)
wieluitrusting	zwenkwielen met rem		1 stuks
materiaal	staal/hout	gewicht	34 kg

Gerelateerde Producten

158400		ESD-rolenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158410		wielenet, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158414		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar