

BS-ROLLEN roulette fixe

force 50 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 50 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 54 x 54 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159265



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette fixe

roulette fixe

- force 50 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 50 mm
- espacement des trous des vis 40x40/34x34 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 54 x 54 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
kit	non	hauteur totale	73 mm
modèle	roulette fixe	largeur de roulement	20 mm
charge	50 kg	propriété surface de	Silencieux

		roulement
pneumatique	TPE	longueur de plaque 54 mm
Ø de roue	50 mm	largeur de plaque 54 mm
matériau de jante	plastique	distance trou de vis 40x40/34x34 mm
roulement	palier lisse	surface de boîtier galvanisé, chromaté
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques gris
conducteur d'électricité	non	Poids 1 kg
matériau de boîtier	acier	