

## Cemo GVK-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume 65 l, hoogte x breedte x diepte 240 x 820 x 410 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 201358



## Cemo Opvangbak van GFK

voor kleinemballage

GVK-opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- opvangvolume 65 l
- hoogte x breedte x diepte 240 x 820 x 410 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	410 mm
type opvangbak	GVK-opvangbak	materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	65 l	materiaal rooster	staal
capaciteit	kleinemballage	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	240 mm	verrijdbaar	nee
breedte	820 mm	gewicht	9,5 kg

## Gerelateerde Producten

201389		rand voor aftapstelling
--------	--	-------------------------

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525756		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm