

## Krause montagetrap

bordes hoogte x breedte x diepte  
600 x 520 x 305 mm, 3 trede(n) met  
traanplaatprofiel (incl. bordes), van  
aluminium, veilig in gebruik door  
leuning

Artikelnummer: 203435



## Krause Montagetrap

### Universeel bruikbaar

montagetrap

- bordes hoogte x breedte x diepte 600 x 520 x 305 mm
- 3 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- diepte trede 240 mm
- hoogte x breedte 1550 x 730 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding gelast
- met 2 wielen
- veilig in gebruik door leuning
- Antislip voetkappen
- gewicht 8,5 kg




- TÜV getest
- 10 jaar garantie






## Technische details

stijgtechniek	montagetrap	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eezijdig	leuning	ja
hoogte sokkel	600 mm	sport-/dwarsverbinding	gelast
breedte sokkel	520 mm	ladder uitrusting	2 wielen
diepte sokkel	305 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning
diepte trede	240 mm	veiligheidsbeugel	nee
treden aantal	3	opbergbak	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	Antislip voetkappen
hoogte	1550 mm	certificering	TÜV getest
breedte	730 mm	garantie	10 jaar
diepte	880 mm	gewicht	8,5 kg
draagvermogen	150 kg		

## Gerelateerde Producten

203439		in hoogte verstelbare voetplaat voor montagetrap, met rubberen laag, hoogteverstelling 60 mm
--------	--	--

## Dit past ook bij ...

213054		tape, standaardkleur, van PVC in geel, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217108		cutter, met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit