

PROCITY industriespiegel

diameter 600 mm, spiegel van RVS,
zonder frame,
temperatuurbestendig tot +400°C

Artikelnummer: 227756



PROCITY Industriële spiegel

voor industriële installaties met een hoge warmteproductie




industriespiegel

- Geschikt voor industriële installaties met hoge hitteontwikkeling
- diameter 600 mm
- spiegel van RVS, zonder frame
- temperatuurbestendig tot +400°C
- voor montage tegen wand of paal
- uitgerust met houder

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	temperatuurbestendigheid	tot +400°C
veiligheidsuitrusting	spiegel	spiegel uitrusting	houder
spiegeltype	industriespiegel	spiegel uitvoering	zonder frame
geschikt voor (branches)	industriële installaties met hoge hitteontwikkeling	bevestigingstype	wand-/paalmontage
materiaal spiegel	RVS	gewicht	18 kg
diameter	600 mm		

Dit past ook bij ...

224520		verbindingshouder voor verkeersspiegel, lengte 1300 mm, van staal, vuurverzinkt
224521		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
224522		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen