

lasbrander Sievert PRO 88

lengte x breedte 850 mm x 60 mm,
vermogen 110 kW, buis van titanium

Artikelnummer: 235440



lasbrander

- geschikt voor buiten
- lengte x breedte 850 mm x 60 mm
- vermogen 110 kW
- slanglengte 5 m
- buis van titanium
- met greep en drukregelaar

Technische details

afbakening en verkeer	beheersysteem	vermogen	110 kW	
	beheersysteem	markering	materiaal buis	titanium
	markeringstype	lasbrander	slanglengte	5 m
plaats van toepassing	buiten	markeerapparaat	uitrusting	greep en drukregelaar
	lengte	850 mm	gewicht	1,065 kg
	breedte	60 mm		

Gerelateerde Producten

235425	•	markeersymbool, E-auto, markering hoogte x breedte 500 x 1000 mm, van thermoplastiek in wit
--------	---	---

235426	·	markeersymbool, E-auto, markering hoogte x breedte 700 x 1000 mm, van thermoplastiek in wit
235427	·	markeersymbool, E-auto, markering hoogte x breedte 800 x 1200 mm, van thermoplastiek in wit
235428	·	markeersymbool, E-auto laadstation, markering hoogte x breedte 1000 x 1000 mm, van thermoplastiek in wit
235429	·	markeersymbool, E-auto laadstation, markering hoogte x breedte 1400 x 1500 mm, van thermoplastiek in wit
235438	·	primer, inhoud 4 l, jerrycan, voor asfalt met een laag bitumengehalte
235441	·	nastrooimateriaal voor antislip markering, set bestaande uit: glasparsels en stroefmakende middelen