

antivermoeidheidsmat

Beilen

metergoed, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voldoet aan IEC61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 106 - 10⁹ Ω, Rp 106 - 10⁹ Ω, hoogte x breedte 14 x 910 mm, Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in zwart



Artikelnummer: 235598




antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor zwaar gebruik
- metergoed
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voldoet aan IEC61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 106 - 10⁹ Ω, Rp 106 - 10⁹ Ω
- hoogte x breedte 14 x 910 mm
- Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in zwart
- aardingskabel, afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen en RedStop™ antislip-onderlaag tegen uitglijden
- conform brandveiligheidsklasse EN 13501-1 Cf1-S1
- NFSI® gecertificeerd





Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	breedte	910 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	vloerbedekking uitrusting	aardingskabel, afgeschuinde randen, antislip-onderlaag
confectionering	metergoed	elektrisch geleidend	ja
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	geleidingsweerstand	gemeten weerstand Rg 106 - 10 ⁹ Ω, Rp 106 - 10 ⁹ Ω
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	moeilijk ontvlambaar	ja
plaats van toepassing	binnen	berijdbaar	ja
materiaal loopvlak	microcellulair vinyl met pvc-laminering	norm	EN 13501-1 Cfl-S1 // brandveiligheidsklasse
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	certificering	NFSI® gecertificeerd
kleur	zwart	gewicht	5,9 kg
hoogte	14 mm		

Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	--	--

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht