



Rhewa balance à bascule 944/2

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 400 x 500 mm,
plage de pesage entre 60 kg,
Lisibilité par incréments de 5 g

Numéro d'article: 236316



Rhewa balance à bascule 944/2

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 400 x 500 mm
- plage de pesage entre 60 kg
- Lisibilité par incréments de 5 g
- temps d'établissement entre 0,5 et 2 secondes
- Avec les fonctions étalonnage, affichage brut/net/négatif
- équipé de affichage LCD, appareil d'évaluation séparé
- boîtier en plastique
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible

type de balance	balance à bascule	balance fonctions	étalonnage, affichage brut/net/négatif
matériau de plateforme	acier inoxydable	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible
largeur de plateforme	400 mm	équipement balance	affichage LCD, appareil d'évaluation séparé
profondeur de plateforme	500 mm	fonction de comptage des pièces	non
plage de pesage	60 kg	étalonnage	oui
lisibilité	5 g	matériau de boîtier	plastique
temps d'établissement	0,5-2 s	Poids	22 kg

Accessoires

236326



Trépied pour balance à bascule, hauteur 820 mm, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Cela s'adapte aussi ...

215669



ruban adhésif en papier, support en papier avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 50 m x 50 mm, épaisseur 110 µm, en marron

215859



bande élastique, longueur x largeur 150 x 10 mm, en caoutchouc en marron

216466



papier d'emballage, livraison sous forme de coude, feuille longueur x largeur 1 m x 650 mm, papier recyclé, grammage env. 90 g/m², en marron

217113



couteau de sécurité, avec rétractation de lame automatique, profondeur de coupe 15 mm, sortie de lame 22 mm, avec bouton de sécurité pour verrouiller et déverrouiller

231461



caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique