

## fetra bandenkar

draagvermogen 200 kg, steekplaat breedte x diepte 500 x 575 mm, Voor banden Ø 450 - 750 mm, uitgerust met looprollen, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met lucht-banden

Artikelnummer: 242962



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

### bandenkar

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 500 x 575 mm
- Voor banden Ø 450 - 750 mm
- hoogte x breedte 1510 x 730 mm
- uitgerust met looprollen
- ladingbeveiliging door gespreide opname met greep
- constructie van stalen buis
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met veiligheidsgreep
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	bandenkar	wiellager	wiellager
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	500-885 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	575 mm	hoogte	1510 mm
voor wieldiameter	450-750 mm	breedte	730 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	1057 mm
materiaal	stalen buis	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	briljantblauw // RAL5007
ladingbeveiliging	gespreide opname	garantie	10 jaar
steekwagen uitrusting	looprollen	gewicht	25 kg

## Dit past ook bij ...

139153



bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820 mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-banden

210654



bandenstelling, grondveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag