

## Krause industriële trapladder STABILO® Professional

trap eenzijdig, 10 treden met R13-laag (incl. bordes), treden met zelfreinigend profiel, standhoogte 2,35 m, balklengte 3,2 m, van aluminium

Artikelnummer: 244176



### industriële trapladder

- Geschikt voor gladde en vette werkplekken
- trap eenzijdig
- 10 treden met R13-laag (incl. bordes)
- treden met zelfreinigend profiel
- standhoogte 2,35 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 3,2 m
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- Verhoogde stabiliteit door hoekverstevingen bij de onderste trede




spreadbeveiliging

- uitgerust met gereedschapsbak en emmerhaak
- Tweecomponenten voetdoppen aan het balkeinde
- Plaatsbesparend vouwbaar
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 3000 mm
- gewicht 14 kg
- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	leuning	nee
laddertype	industriële trapladder	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
geschikt voor (branches)	gladde, vette werkplekken	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel, spreadbeveiliging
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	ja
gebruik	eezijdig	spreadbeveiliging	ja
lengte paal	3,2 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	2,35 m	ladder uitrusting	gereedschapsbak, emmerhaak
werkhoogte	4,35 m	opbergbak	ja
treden aantal	10	versteviging	hoekverstevigingen bij de onderste trede
type trede/sport	treden met R13-laag	onderbouw	Tweecomponenten voetdoppen
treden/bordes uitrusting (gedeta)	zelfreinigend profiel	norm	EN 131
diepte trede	80 mm	certificering	TÜV getest
hoogte	3000 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
in-/uitklapbaar	ja	garantie	10 jaar
klapfunctie	Plaatsbesparend vouwbaar	gewicht	14 kg
verrijdbaar	nee		

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen

