

RS Office Products



antistatische vloerbeschermer

Yoga Flat ESD

breedte x diepte 1300 x 1200 mm,
dikte 2 mm, van rubber in grijs met
zwart stippendesign

Artikelnummer: 411297

YOGA
FLAT
ESD



antistatische vloerbeschermer




- geschikt voor vloeren met vloerverwarming
- breedte x diepte 1300 x 1200 mm, dikte 2 mm
- van rubber in grijs met zwart stippendesign
- oppervlak bestand tegen stoelwielen en slijtvast
- geluidsabsorberend en -dempend
- zonder vinyl, reukloos en vrij van uitgassende giftige stoffen
- niet brandbaar conform DIN 4102, brandbeveiligingsklasse A1 resp. DIN EN 13501-1
- 5 jaar dissipatieve garantie
- levering inclusief aardingsstekker

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	diepte	1200 mm
vloerbedekking	antistatische vloerbeschermer	dikte mat	2 mm
confectionering	mat	elektrisch geleidend	ja

plaats van toepassing	binnen	brandveiligheid	niet brandbaar conform DIN 4102, brandbeveiligingsklasse A1 resp. DIN EN 13501-1
geschikt voor (branches)	vloeren met vloerverwarming	antislip	ja
materiaal	rubber	kleur	grijs met zwart stippendesign
eigenschap materiaal	zonder vinyl, reukloos en vrij van uitgassende giftige stoffen	garantie speciaal	5 jaar dissipatieve garantie
oppervlak eigenschap	bestand tegen stoelwielen en slijtvast	inhoud levering	inclusief aardingsstekker
vloerbedekking eigenschap	geluidsabsorberend en -dempend	gewicht	9 kg
breedte	1300 mm		

Dit past ook bij ...

221248		poetsdoek, van katoen, fijn, in wit
222736		universele doek, fijne structuur voor glazen oppervlakken, van microvezel in groen, lengte x breedte 400 x 400 mm
523545		prullenmand, inhoud 18 l, hoogte x diameter 331 x 315 mm, romp van polypropyleen in bruin