

C+P

werkplaatskast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, 8 lade(n), met kluis, met scheidingswand, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 454198

ERGO




5 YEARS WARRANTY



C+P Systemkast ERGO

werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 110 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- 8 lade(n)
- laden hoogte 8x170 mm
- draagvermogen per lade 25 kg
- laden op glijlagers, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop





- uitrusting: 8x170
- met scheidingswand
- links 8 laden en 1 kluis
- rechts 4 legborden
- met verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details




meubeltype	kast	onderbouw	sokkel
type kast	werkplaatskast	materiaal	plaatstaal
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1950 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
breedte	1200 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, lades, kluis	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast links uitrusting	8 laden en 1 kluis	kluis	ja
kast rechts uitrusting	legborden	scheidingswand	ja
legborden / schappen aantal	4 stuks	uittrekrail lade	op glijlagers
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekbare lade	80 %
draagvermogen legbord	70 kg	uittrekblokkering	ja
laden aantal	8 stuks	openingshoek deur	110 °
laden aantal x hoogte	8x170 mm	greep	verzonken greep
draagvermogen lade	25 kg	verrijdbaar	nee
fronthoogte 170 mm	8 stuks	garantie	5 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	uitrusting gedetailleerd	8x170
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	140,36 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), voedingsvoorzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
403817		set inzetbakken, bestaande uit 48 bakken hoogte 54 mm, van kunststof in rood/wit
530105		scheidingsplaat, passend voor fronthoogte 70 mm, hoogte 68 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
736247		Stalen bodem voor universele kast, breedte x diepte 594 x 449 mm, voor kast

breedte x diepte 1200 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met
corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden