

Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm, inhoud 50 l, van polypropyleen in blauw, Wanden gesloten met grijpopening aan kopzijde, bodem gesloten

VE 2 stuks

Artikelnummer: 509552



Euronorm stapelcontainers

voor zware lasten

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 250 x 560 x 360 mm
- inhoud 50 l
- draagvermogen 65 kg
- belasting 600 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- Wanden gesloten met grijpopening aan kopzijde, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder aan alle zijden
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype Stapelbak


wand uitrusting grijpopening kopzijde

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| euronorm | ja | beletteringsveld | etikethouder aan alle zijden |
| inhoud | 50 l | vloerconstructie | gesloten |
| hoogte | 270 mm | bodemversteving door | verstevigingsribben |
| lengte | 600 mm | draagvermogen | 65 kg |
| breedte | 400 mm | last | 600 kg |
| binnenhoogte | 250 mm | plafond | als accessoire (niet inbegrepen) |
| binnenlengte | 560 mm | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| binnenbreedte | 360 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| materiaal | polypropyleen | geschikt voor rollenbanen | ja |
| recyclebaar | ja | draaginstallatie | draaggrepen |
| stapelbaar | ja | kleur | blauw |
| nestbaar | nee | aantal per besteleenheid | 2 |
| vouwbaar | nee | garantie | 5 jaar |
| wandconstructie | gesloten | gewicht | 4,6 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 509423 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 80 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 509424 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 100 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 509425 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 509426 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 180 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 509428 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 10 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 509581 |  | oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, lengte x breedte 600 x 400 mm |
| 509585 |  | klapdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, lengte x breedte 600 x 400 mm |
| 509587 |  | etiket voor Euronorm-stapelbak, voor bakhoogte 210 mm, in wit |
| 509591 |  | zichtvenster, voor Euronorm-stapelbak 50 l |
| 509596 |  | draagstang, voor stapelbak hoogte x breedte 175 x 400 mm |
| 509597 |  | zegel, voor stapelbak |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
|--------|---|--|

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag