

C+P

werkplaatskast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1000 x 930 x 500 mm, 1 niveau met Stalen bodem, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

ERGO



Artikelnummer: 524825



C+P Gereedschaps- en materiaalkast ERGO

met openslaande zichtvensterdeuren

werkplaatskast



- hoogte x breedte x diepte 1000 x 930 x 500 mm
- gelaste staalconstructie
- plaatstaalconstructie
- dubbele openslaande deur met venster
- deuropeningshoek 180 °
- zichtvenster van 3 mm dik acrylglas
- 1 niveau met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met rubberen ribloper
- met Greepslot
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel

- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type kast	werkplaatskast	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele openslaande deur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1000 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
breedte	930 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	500 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	legborden	openingshoek deur	180 °
legborden / schappen aantal	1 stuks	greep	Greepslot
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	70 kg	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	gemoffeld	garantie	5 jaar
oppervlak front	gemoffeld	gewicht	41,61 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
405507		legbord voor stellingkast, breedte x diepte 930 x 500 mm, voor een vaklast van 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden