



Kugelhahn Serie »multifix«

Artikel Nr. K 33 und K 34 Ident Nr. 100613 und 100614

K 33	K 34	
G 1/2	G 3/4	
3/2 Wegeventil, Ab	luft gefaßt	
beliebig		
Pe max. 16 bar		
max. 60°C		
Qn 11000 l/min (be	ei Pe = 6 bar, delta	P = 1 bar)
Knebel 90° drehba	r	
2 Durchgangsbohr	ungen oder Winkel	
0,813 kg (0,940 kg	abschließbar mit k	(nebel)
	G 1/2 3/2 Wegeventil, Ab beliebig Pe max. 16 bar max. 60°C Qn 11000 l/min (be Knebel 90° drehba 2 Durchgangsbohr	G 1/2 G 3/4 3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt beliebig Pe max. 16 bar








Baugruppe 3

Bestellhinweis



Bestellbeispiel: K 33 K

	Anschluß	
	33	G 1/2
1	34	G 3/4
	Vari	anten
2		

Ersatz-Teile

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	
2	Kugelküken	Ms	
3	Backe	PTFE	
_			

Handhabungs-Hinweise


- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 33
 Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33,
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33, erfordert Koppelpaket(e) KP 33 Z
- Umbau zu einem 2/2 Wegeventil: Entlüftungbohrung "R" verschließen
- Durch Vorhängeschloß abschließbar (Bügelhöhe 30 mm)

Kugelhahn Serie »multifix«


Artikel Nr. K 33 und K 34 Ident Nr. 100613 und 100614



Abmessungen (mm)



Durchflußcharakteristik



Zubehör

