

TOP-SORTIMENT: KÜHLTECHNIK PROFESSIONELLER VOLLTÜRKÜHLSCHRANK



DER PROFESSIONELLE VOLLTÜRKÜHLSCHRANK FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ ZERTIFIZIERT
- INNOVATIV, GERÄUMIG UND MIT MODERNEM DESIGN
- ENTNEHMBARE ABLAGEGITTER

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG

ADN 270 S

EAN: 80 03437 62046 1

AUSSTATTUNG:

- Farbe Stahlgrau, rostfrei
- FCKW- und FKW-frei
- Kältemittel R600a
- automatischer Wasserverdampfung
- LED-Beleuchtung
- Robuster Griff
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare FüÙe
- elektromechanischer Thermostat

MERKMALE

Bruttoinhalt	270 Liter
Nutzinhalt	254 Liter
GittermaÙe (B x T)	49,4 x 40,1 cm
Lagertemperatur	0°C bis +8°C
Umgebungstemperatur	+16°C bis +43°C
Energieverbrauch	131 kWh/Jahr
Geräusch/Schallleistung	41 dB(A)

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	230 Volt/50 Hz
Absicherung	10 Ampere
Leistungsaufnahme	120 Watt
Stromkabellänge	1,8 Meter
Steckertyp	Schuko

MASSE (H X B X T)

145 x 60 x 65 cm	
149 x 62 x 67 cm (verpackt)	
Gewicht/brutto	53 kg
Gewicht/netto	50 kg

Whirlpool