

Krause

Fahrbare Stufen- Plattformleiter

STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 6
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 1,4 m, Podest Breite x
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 2,6
m, Handlauf beidseitig, Aus
Aluminium

Artikelnummer: 139746



Krause Stufenstehtleiter STABILO® Professional

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,4 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Holmlänge 2,6 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 0,88 m breit
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 18,5 kg

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen- Plattformleiter	Breite Quertraverse	0,88 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	2,6 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Höhe Podest	1,4 m	Sicherheitsbügel	ja
Standhöhe	1,4 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	500 mm	Leiter Ausführung	zweitellig
Tiefe Podest	450 mm	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	3,4 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	6	Unterbau	2 Rollen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Gewicht	18,5 kg
klappbar	ja		