

Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite
1030 x 2040 x 2040 mm, Inhalt 3300 l,
Aus GFK (glasfaserverstärkter
Kunststoff) in grün, Standfläche

Artikelnummer: 203960



Cemo GFK Großbehälter

GFK-Großbehälter


- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 1030 x 2040 x 2040 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1700 x 1700 mm
- Inhalt 3300 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grün
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	3300 l	faltbar	nein
Höhe	1030 mm	nestbar	ja
Länge	2040 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1900 mm	Unterbau	Standfläche

Breite	2040 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	1900 mm	Griff	Umlaufender Griffrand
Bodenlänge	1705 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1700 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	1705 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	1700 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grün
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	129 kg

Zubehör

203962		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 3300 l Inhalt, in grau
--------	---	---

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium