Cemo

PE-Auffangwanne

für 1 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 250 I, Höhe x Breite x Tiefe 430 x 1205 x 805 mm, 4 Füße





Artikelnummer: 220785

Cemo Auffangwanne

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 250 I
- Höhe x Breite x Tiefe 430 x 1205 x 805 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
- Behälter ohne Gitterrost
- 4 Füße





Technische Details			
Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	805 mm
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Material	Hochdruck-Polyethylen
Lagerort	unter Dach	Farbe	schwarz
Auffangvolumen	250	Auffangwanne Ausstattung	keine
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Unterbau	4 Füße
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	unterfahrbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne	fahrbar	nein

	behördlich zugelassen		
Höhe	430 mm	Gewicht	18 kg
Breite	1205 mm		

Zubehör	,	
220795		Arretierungsnocken für Auffangwanne
220796	-	Gitterrost für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 224 I Volumen, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
220797		Lochrost für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 224 I Volumen, aus Polyethylen
220799		Aufsatz für Auffangwanne, Höhe 205 mm