

## KS Tools

### KS Tools DUO GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel

mit Maul-Ratschenfunktion,  
umschaltbar, 10-tlg.

Artikelnummer: 272615



## Technische Details

Funktions-Attribut 1	umschaltbar	Profil	Flank Traction
Max. Schlüsselweite	19 mm	Min. Schlüsselweite	8 mm
Teile im Satz	10-tlg.	Norm	DIN 3113 / ISO 3318
Schlüsselweite in mm	8-19 mm	Material	Feinster Chrom Vanadium Stahl

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm