

## Kappes Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1003 x 400 mm, 56 Kästen aus Polyethylen, Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 11 Ebenen mit Stahlboden und 56 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 299404



KAPPES



## Kappes Schraubregal mit Favorit-Sichtlagerkästen

### Anbauregal

Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1003 x 400 mm
- 56 Kästen aus Polyethylen
- Bestückung 36 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 20 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm
- Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 11 Ebenen mit Stahlboden und 56 Kästen
- Ebene(n) mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl

- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt




## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	100 kg
Regaltyp	Regal mit Kästen	Feldlast	900 kg
Regalsystem	Schraubsystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Anbaufeld	Böden / Ebenen Anzahl	11 Stück
Material	Stahl	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Höhe	2000 mm	Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung
Breite	1003 mm	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Tiefe	400 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Regal Ausstattung	Sichtlagerkästen	Farbe Ausführung	enzianblau/verzinkt // RAL5010
Kästen Anzahl	56 Stück	Anlieferung	zerlegt
Material Kasten	Polyethylen	Gewicht	57 kg

## Zubehör

323258		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in blau
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
323327		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in gelb
323338		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in gelb
323393		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in grün
323407		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grün
323462		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in rot
323473		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in rot
324603		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in grau
324614		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grau

## Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz