


Translux® Wave

- **Stiftförmiges Handstück:** Das leichte und ergonomische, stiftförmige Design ermöglicht auch kleinen Händen eine mühelose Bedienung. Mit dem erweiterten Winkel des 360° schwenkbaren Lichtleiters können Sie den Bereich der Molaren noch besser erreichen.
- **Ein-Knopf-Bedienung:** Ganz bequem schalten Sie mit nur einem Knopf das Gerät an und wählen zwischen den Programmen von 10 und 20 s (mit Soft-Start). LED-Lämpchen zeigen den Programmwechsel an.
- **Kabelloses Design:** Das kabellose Design gibt Ihnen größtmögliche Bewegungsfreiheit.
- **Zuverlässige Leistung:** Die Translux Wave hat einen leistungsstarken, dauerhaften Li-Ion-Akku. Das Wiederaufladen geht schnell, und Batteriewechsel können Sie ohne Werkzeuge schnell und einfach vornehmen. Der eingebaute Strahlungsmesser stellt die erforderliche Lichtleistung für perfekt ausgehärtete Restaurationen sicher.



Für Ihren Komfort – kürzerer Lichtleiter mit angepasstem Winkel:

Mit dem kürzeren und 70° abgewinkelten Faser-Lichtleiter lassen sich die Molaren mit der Translux Wave auch bei Patienten, die den Mund nicht so weit öffnen können, besser erreichen.



Für Ihre Effizienz – starker Akku und eingebauter Radiometer:

Den Akku des Handstücks und die Kontakte der Ladestation können Sie einfach selbst austauschen. So sparen Sie Zeit und einen Servicetechniker. Der Akku reicht für rund 200 Belichtungszyklen à 20 Sekunden. Mit dem Radiometer lässt sich die Lichtleistung stets kontrollieren.

Bestellinformationen

Translux Wave
Handstück, 8 mm Lichtleiter, Blendschutz,
Ladestation, Netzgerät
Art.-Nr. 66055012

Zubehör

Lichtleiter, 8 mm, 70°
Art.-Nr. 66057365
Wiederaufladbarer Akku
Art.-Nr. 66057363
Blendschutz, orange
Art.-Nr. 66016455
Ersatzkontakte für Ladestation
Art.-Nr. 66057382
Handstück, inkl. Akku
Art.-Nr. 66057383
Ladestation, grau
Art.-Nr. 66057384
Netzgerät
Art.-Nr. 66057468

Technische Daten Translux Wave

Leistungsdichte
> 1.200 mW/cm² (gemessen mit Cure Rite)
Wellenlänge
440 – 480 nm (breit)
Abmessungen Ladestation
L140 x B60 x H60 mm
Abmessungen Handstück
L210 mm, max. ø 23 mm
Gewicht
Ladestation 437 g, Handstück: 145 g
Netzteil (Ladestation)
100 bis 240 V (AC), 50/60 Hz, 12 – 18 VA
Netzteil (Handstück)
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku,
3,6 V/2000 mAh
Lichtquelle
Einzelne Hochleistungs-LED
Lichtleiter
ø 8 mm, 70°

