

MarStand 818. Ütészvizsgáló készülék prizmatámaszokkal

Ütészvizsgáló készülék prizmatámaszokkal
Részei:

Mérőpad:

- A felfekvő felület síklapúsága DIN 876/1 szerint
- 2 T-horonnyal a prizmás szegnyergek, ill. a mérőrúd befogásához

Mérőrúd 818 XNB:

- Kar egy csuklóval
- Befogó kijelző-készülékekhez, szár \varnothing 8 mm, finomállítással

Befogó csúcscsánok:

- Mindkét prizma blokk eltolható
- **Szállítási terjedelem:** Mérőpad, Mérőrúd 818 XNB, Prizmatámaszok, kijelzőkészülék nélkül



Alkalmazás:

- Gyors és egyszerű ütész mérés prizmafelületeken
- Ideális középfurat nélküli részekhez
- Ennél a vizsgálati eljárásnál a referenciatengelyt egy tényleges csapágyhely hengerességen (köpenyfelületén) keresztül képezzük, pl. hajtóműtengelyen. Ennek a hengeres felfekvő felületnek az esetleges köralakúságtérési - a prizmaszögtől függően - az ütész mérési eredményeibe számítanak. Ezért ez a vizsgálat funkcionálisabb, mint a csúcscsán közötti mérés.

Műszaki adatok

Rendelési sz.	4622260	4622261	4622262	
Terméktípus	818			
Prizma támaszok magassága	mm	70	120	
Átmérő tartomány	mm	5 – 20	5 – 45	
T-horony szélesség	mm	10H7	12H7	
Befogó furat	8H7			
Megengedett magasságkülönbség	mm	0,05		
Engedélyezett oldalkülönbség	mm	0,05		
Termék súlya	kg	6,50	9,50	30,00

Rendelési sz.	Méret (H x Sz) mm	Oszlop \varnothing	Oszlopmagasság mm
4622260	350 x 110	18	205
4622261	500 x 110	18	205
4622262	700 x 180	18	260

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4622275	Mérőrúd, Oszlopmagasság 205 mm, T-horony szélesség 10 mm	818 XNB
4622276	Mérőrúd, Oszlopmagasság 260 mm, T-horony szélesség 12 mm	818 XNB
4622277	Mérőrúd, Oszlopmagasság 360 mm, T-horony szélesség 12 mm	818 XNB