

# Széles tartományú Digimatic mikrométer

## Sorozat 293

Ez a széles mérési tartományú adatkimeneteles Digimatic mikrométer a következő előnyöket kínálja:


- A mikrométer 330°-kal elforgatható kijelzőegysége könnyű leolvasást tesz lehetővé minden mérési pozícióban.
- Keményfém mérőfelületekkel.



293-582

### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Síklapúság	L coll [mm]	b [mm]	Tömeg [g]
293-582	300 - 325	±6	0,6 μm	353	187	2000
293-583	325 - 350	±6	0,6 μm	378	199	2150
293-584	350 - 375	±6	0,6 μm	403	212	2300
293-585	375 - 400	±7	0,6 μm	428	224	2450
293-586	400 - 425	±7	0,6 μm	453	236	2600
293-587	425 - 450	±7	0,6 μm	478	248	2750
293-588	450 - 475	±8	0,6 μm	503	261	2900
293-589	475 - 500	±8	0,6 μm	528	273	3100



330°-ban forgatható kijelző

Funkciók	Sorozat 293
ZERO/ABS	●
2x PRESET 100 mm-től	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●
HOLD	●

### Specifikáció


Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Skála	Skáladob és a hüvely matt krómozású
Felbontás	0,001 mm
Mérési felület	Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó	orsórögzítővel, ø 8 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Párhuzamosság	5 μm 375 mm-ig 6 μm 475 mm-ig 7 μm 500 mm-től
Mérőerő	10-14 N
Elem élettartam	kb. 1,8 év
Szállítva	Dobozban, beállító etalonnal, kulccsal, 2 elemmel szállítjuk

### Külön tartozék


No.	Leírás
04AZB512	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Flat L-Shape Left Type
04AZB513	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Flat L-Shape Left Type
959149	Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m
06AFM380C	Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD790C	U-WAVE, adatkábel adatgombbal

### Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem



Kábelirány lefelé  
04AZB512, 04AZB513



Kábelirány az dob irányába  
959149, 959150