

Artikelnummer: 155680

Kurzbeschreibung: Set spiraalboren Projahn BASIC, korte spiraalboren, 25-delig

Langbeschrijving: Spiraalborensset Projahn BASIC, korte spiraalboren, 25-delig: De Projahn BASIS twistboorset biedt één twistboor en 25 korte twistboormachines. Dit betekent dat de Projahn BASIC boorset in geen enkele werkplaats mag ontbreken. De praktische BASIS twistboorset bestaat uit een krachtige twistboor met 25 korte twistboormachines en mag in geen enkele werkplaats ontbreken. De spiraalboren hebben een hoge concentriciteit en een hoge breukvastheid. De temperatuurbestendige snijkant werkt tot ca. 400 °C en de twistboor heeft een goede spaanafvoer. De boor is geschikt voor normale boorwerkzaamheden op de volgende materialen: staal, gelegeerd en ongelegeerd gietstaal, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, gesinterd ijzer, brons, grafiet, nodulair grafiet, messing en aluminium met korte spankracht. **Meer details:**

- Krachtige standaardboormachine
- Hoge concentriciteit nauwkeurigheid
- Hoge breukvastheid
- Temperatuurbestendige snijkant tot ca. 400 °C.
- Goede spaanafvoer
- Voor normale boorwerkzaamheden in gangbare materialen

Gebruiken: Voor staal en gietstaal, gelegeerd en ongelegeerd, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, gesinterd ijzer, nodulair gietijzer, grafiet, brons, brons, messing, taai, aluminium, kortsluiting, enz.

- HSS DIN 338
- Type N BASIC
- 25 korte draaiboringen
- elk 1 x $\varnothing 1 - 13 / 0,5$ mm stijgend
- 25 stuks in metalen kistje

