

## RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 551 1100
Beschreibung	RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09455511100">https://b2b.harting.com/09455511100</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Komponente	Buchse
Beschreibung	RJ45 gewinkelt

### Ausführung

Anschlussart	Reflowlötanschluss (SMT)
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Lieferumfang	Tray

### Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	125 V
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	120
Nettogewicht	4 g
Ursprungsland	Taiwan
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140061491
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)