

D SUB HD FE CRIMP SHELL 15P



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 56 100 4701
Beschreibung	D SUB HD FE CRIMP SHELL 15P
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09561004701

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	High Density
Komponente	Steckverbinder

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Baugröße	D-Sub 1
Kontaktanzahl	15
Verriegelungsart	Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 0,25 mm ²
Leiterquerschnitt	AWG 26 ... AWG 24
Aderaußendurchmesser	≤1,38 mm
Luftstrecke	≥1 mm
Kriechstrecke	≥1 mm
Isolationswiderstand	> 5 x 10 ⁹ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Prüfspannung U _{eff}	1 kV
Isolierstoffgruppe	IIIa (175 ≤ CTI < 400)



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Hot plugging nein

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) Shell: Stahl, vernickelt
Farbe Einsatz	schwarz
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
Anforderungssatz mit Gefährungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Normen	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	4,54 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140071148
eCl@ss	27440214 D-Sub-Kupplung