

UIC558 22PIN-FI-CRT



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 58 022 3101
Beschreibung	UIC558 22PIN-FI-CRT
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09580223101

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	HARTING UIC
Bezeichnung	558

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	22
PE-Kontakt	ja
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,75 ... 1 mm ²
Leiterquerschnitt	AWG 18 ... AWG 17
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	60 V
Isolationswiderstand	>10 ⁷ Ω
Grenztemperatur	-50 ... +125 °C
Steckzyklen	≥10.000

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	schwarz



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
--	-----

Normen und Zulassungen

Normen	UIC 550
	IRS 50558
	IEC 61373 Kategorie 2
	IEC 60529

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	87 g
Ursprungsland	Indien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140187016
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder