

PeakTech® 3365



Bei diesem Prüfgerät handelt es sich um ein neu konzipiertes und sehr praktisches Prüfgerät, das ganz leicht die korrekte Stiftbelegung von Kabeln durch den Vergleich eines Übertragungssenders mit dem korrespondierenden Empfangsender misst. Problemlose Überprüfung von Kabeldurchgang, Open-, Short- und Cross-Connect.

- Prüft die korrekte Stiftbelegung von 10 Base-T-Kabeln, 10 Base-2 Thin Ethernet-Kabeln, RJ45/RJ11 Modularkabeln, 356A-, TIA-568A/568B- und Token Ring-Kabeln usw.
- Mit dem Remote-Kit können Kabel geprüft werden, die bis zu 300 m entfernt entweder auf einer Wandtafel oder einer Schalttafel installiert wurden
- Prüft auch die Schirmung
- Misst Gleich-/Wechselspannung, Gleich-/Wechselstrom und Widerstand
- Durchgangsprüfung mit Summer und Diodentest
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Zubehör: Prüfleitung, Tasche, Batterien und Bedienungsanleitung



The tester is a newly designed and very practical tester that can easily read the correct pin configuration of cables by comparing one transmitting end to the corresponding receiving end. It is easy to verify the cable continuity, open, short and cross connect.

- Can test the correct pin configuration of 10 Base-T, 10 Base-2 Thin Ethernet cable, RJ45/RJ11 modular cables 356 A, TIA-568A/568B and Token Ring cable etc.
- With remote kit it can remotely test cables up to 300 m away either on wall plate or patch panel
- Can test the ground wire
- Measures DC/AC voltage, DC/AC current, resistance, continuity & diode
- Continuity test with buzzer and diode test
- Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Accessories: Test lead, Carrying case, Batteries and Manual

► SPECIFICATIONS

DCV	200 mV/2/20/200/600 V; 0,1 mV; +/- 0,5 % + 3 dgt.
ACV	2/20/200/600 V; 1 mV; +/- 1,0 % + 5 dgt.
DCA	200/2000 µA/20/200 mA; 0,1 µA; +/- 1,5 % + 3 dgt.
ACA	200/2000 µA/20/200 mA; 0,1 µA; +/- 1,8 % + 8 dgt.
Ohm	200 Ω/2/20/200 kΩ/ 2/20 MΩ; 0,1 Ω; +/- 0,8 % + 5 dgt.
Betriebsspannung / Operation voltage	9 V Batterie / battery / 2 x 1,5 V AAA (UM-4) Batterien / batteries
Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)	75 x 162 x 44 mm
Gewicht / Weight	310 g