



## MarkBnd,Fähn,Min,4,0",natur,PK100

PLF1MB-C

Pan-Ty™-Fähnchenkabelbinder, Fähnchen, Miniaturquerschnitt, Länge 4,0 (101 mm), 0,31 x 0,92 (7,9 x 23,4 mm) Beschriftungsfläche, Nylon 6.6, natur, Standardverpackung.

### Spezifikationen

Produkttyp	Kabelbinder
Zweitmarke	Pan-Ty
Farbe	Natur
Umgebung	Innen
Material	Nylon 6.6
Markierungstyp	Fähnchen
Gesamtlänge (Zoll)	3.98
Gesamtlänge (mm)	101
Gehäusebreite (Zoll)	0.098
Gehäusebreite (mm)	2.5
Gehäusestärke (Zoll)	0.045
Gehäusestärke (mm)	1.1
Max. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.75
Max. Bündeldurchmesser (mm)	19
Min. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.06
Min. Bündeldurchmesser (mm)	1.5
Min. Schleifzugfestigkeit (N)	80
Min. Schleifzugfestigkeit (lb)	18
Maximale Betriebstemperatur (°C)	85
Maximale Betriebstemperatur (°F)	185
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Erfüllte Normen	UL-kompatibel 62275, UL-gelistet Nr. E56854, UL-anerkannt Nr. E56854
Zur Verwendung mit	Bundles
Anwendung	Allgemein
Teilemerkmale	Used to fasten and identify bundles at the same time, Can be custom imprinted

## Verpackungsdetail

UPC	07498327164
Std. Pck. Mg.	100
Std. Pck. Vol. (cf)	0.0284
Std. Abr. Mg.	1000
Std. Abr. Vol. (cf)	0.2839