

Druckluft-Winkelschleifer

G3A120PP95AV

Winkelschleifmaschine mit Schleifscheibe Typ 27



Druckluft-Winkelschleifmaschine der Baureihe G3
Hochwertige industrielle Winkelschleifmaschine für 125 mm Schleifscheiben.

- 1,0-kW-Motor mit hohem Drehmoment.
- Winkelkopf mit hoher Standzeit bis 2.000h.
- Serienmäßig mit Autobalancer und Anti-Vibrations-Handgriff.
- Mit hinterem Abluftschlauch.

Technische Daten

Leistung (kW)	1
Freie Drehzahl (1/min)	12000
Gewicht (kg)	2,09
Mindestschlauchweite (mm)	13
Scheibendurchmesser (mm)	125
Gesamtlänge (mm)	244
Anschlussgewinde (Zoll)	3/8
Luftverbrauch (l/min)	1560
Geräuschpegel (dB(A))	88,7
Spindelgewinde	M14