

Tablet PC-Halterung mit Griff zur erleichterten Bedienung. Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Tablet PC-Halterung mit Griff
Bedienelemente	
Bauform/Design	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• außergewöhnlich</li> </ul>	Ja; Optimiert für Tablet PC, ITP1000
Ergonomie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handballenaufgabe</li> </ul>	Nein; Verstellbarer Handgriff mit Klettverbindung, beliebiger Nutzungswinkel einstellbar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• höhenverstellbar</li> </ul>	Nein
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Rückseitige Montage mit beigelegten Schrauben
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	keine
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Ja
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> </ul>	0 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• max.</li> </ul>	50 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	0 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	50 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Portraitformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Portraitformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	0 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> </ul>	-10 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• max.</li> </ul>	60 °C
Relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb, max.</li> </ul>	90 %
Mechanik/Material	

Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	1 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen
• Anziehdrehmoment, max.	1,5 N·m
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	0,4 kg
Gewicht (mit Verpackung)	0,53 kg
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; 1x Montageblech mit 4 Ösen, 1x Handgriff mit Klettband, 4x Schrauben M4, 4x Scheiben
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	ADViTEX GmbH
Hersteller-Adresse	Eisenbahnstraße 40, 75228 Ispringen, Deutschland
Zielgeräte	für alle passenden Schnittstellen geeignet
Hinweis:	Handelsware, für ITP1000 nutzbar
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV7880-*
<b>letzte Änderung:</b>	02.08.2023 