


Krause Schiebeleiter

2 x 9 rutschsicher profilierte Sprossen,
Holmlänge 2,7 - 4,4 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 184342



Krause Schiebeleiter

Schiebeleiter

- 2 x 9 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,25 m
- Holmlänge 2,7 - 4,4 m
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- zweiteilig
- von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Sichere Anwendung durch automatisch einrastender Fallhaken
- aus Aluminium
- Gewicht 9,8 kg
- Gemäß DIN EN 131

- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	automatisch einrastender Fallhaken
Leitertyp	Schiebeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Länge Holm	2,7-4,4 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	5,25 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 9	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Leiter Ausführung	zweiteilig	Garantie	10 Jahre
Leiter Funktion	von Sprosse zu Sprosse verstellbar	Gewicht	9,8 kg

Zubehör

233631



Einhängetritt, Für Sprossensteileiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium

Dazu passt auch ...

149286



Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm

505371



Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot