

Dahle

Aktenvernichter

PaperSAFE® 420 cross cut

Schnittart Partikel 2x15 mm,
Schnittleistung bis 10 Blatt (80g/m²),
Behältervolumen 25 l,
Sicherheitsstufe: P-5, F-2, O-1, T-5, E-4,
Höhe x Breite x Tiefe 545 x 443 x 273
mm



Artikelnummer: 227116

Dahle Aktenvernichter PaperSAFE® 420 cross cut

**besonders sicher durch Restblattvernichtung bei vollem
Auffangbehälter**

Aktenvernichter

- 2 Schneidwerk(e) für Papier, CD/DVD, Kreditkarten
- Eingabebreite 224 mm
- Schnittart Partikel 2x15 mm
- Schnittleistung bis 10 Blatt (80g/m²)
- Lautstärke 60 dB(A)
- Behältervolumen 25 l
- Sicherheitsstufe: P-5, F-2, O-1, T-5, E-4
- Leistung 350 W
- mit automatischer Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, Restblattvernichtung und automatischem Motorstopp
- Einfache Entleerung über herausziehbaren Innenbehälter
- Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Höhe x Breite x Tiefe 545 x 443 x 273 mm

Technische Details

Bürohelfer Aktenvernichter

Breite 443 mm

Shredderleistung	Papier, CD/DVD, Kreditkarten	Tiefe	273 mm
Schnittart	Partikel 2x15 mm	Aktenvernichter Funktionen	automatische Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, Restblattvernichtung, automatischer Motorstop
Eingabebreite	224 mm	Entleerung über	herausziehbaren Innenbehälter
Schnittleistung 80 g/m ²	10 Blatt	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Schneidwerke Anzahl	2 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Sicherheitsstufe	P-5, F-2, O-1, T-5, E-4	WEEE-Registrierungsnummer	DE76432990
Leistung	350 W	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Volumen Behälter	25 l	Marke laut EAR-Register	Dahle
Geräuschpegel	60 dB(A)	Gewicht	13,85 kg
Höhe	545 mm		

Dazu passt auch ...

147079		Magnet-Haftband, Länge x Breite 1000 x 15 mm, Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar, In grau
217255		Sicherheitsschere, Klingenlänge 56 mm
218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm