


Kappes Lochplatte RasterPlan®

Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm

Artikelnummer: 591199

® RasterPlan


KAPPES



Kappes Lochplatte RasterPlan®

Lochplatte

- Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm
- Lochabstand 38 mm
- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungsprofilen an der Rückseite









Werkzeugbereitstellung	Platte	Material	Stahl
Plattentyp	Lochplatte	Lochabstand	38 mm
Höhe Platte	450 mm	Gewicht	5,5 kg
Breite Platte	1000 mm		








Zubehör

150265		Haken, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150266		Haken, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150267		Haken, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150268		Haken, für Lochplatte, Länge 200 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150269		Haken, für Lochplatte, Länge 35 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150270		Haken, für Lochplatte, Länge 75 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150271		Haken, für Lochplatte, Länge 125 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150272		Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 35 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150274		Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150275		Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150276		Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 50 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150277		Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

150278		Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150279		Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150280		Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150281		Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150282		Schräghaken, für Lochplatte, Länge 40 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150283		Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 35 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150285		Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 55 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben
150286		Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 75 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Dazu passt auch ...

203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert

221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
531291		Inforahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite selbstklebend