

Coltogum® Profi-Foam XXL

Produkteart

Gebrauchsfertiger feuchtigkeithärtender Pistolenmontageschaum auf Polyurethanbasis. 1 K-System, mit TÜV geprüfem, garantiert verklebungsfreiem Sicherheitsventil.

Eigenschaften


- wiederverwendbar
- Ausbeute bis zu 65l
- hoher Schall- und Wärmeschutz
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1 (B2)
- Garantiert verklebungsfreies Sicherheitsventil



Schallschutz



Befeuchten



Ausbeute



Schütteln

Technische Daten

- Klebefrei: ca. 6-9 min. (20 °C / 60 % Rel. LF.)
- Schneidbar: ca. 8-12 min. (20 °C / 60 % Rel. LF.)
- Entspreizbar (20mm-Strang): 12 h
- Voll belastbar nach (20mm-Strang): 12 h
- Schallschutz: 59 dB
- Rohdichte: ca. 12 kg/m³
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +100 °C)
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C
- Zugfestigkeit: ca. 18 N/cm² (DIN 53430)
- Reissdehnung: ca. 30 % (DIN 53430)
- Wärmeleitfähigkeit: 0.04 W/mK
- Ausbeute: bis zu 65 l



Anwendung

Zum Montieren, Füllen, Kleben, Isolieren, Dämmen. Dort wo sparsam und genau dosiert gearbeitet werden muss. Allgemein dort, wo überbrückend verklebt und isoliert werden muss, z.B. im Fensterbau zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen und zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen bei Fenstern und Rollladenkästen. Aber auch beim Füllen der Anschlussfugen von Aussentürrahmen sowie zum Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen. Allgemein im Hochbau, wo Platten, Verputzstützen, u.a. abgedichtet werden sollen. Haftet auf allen üblichen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öle, Formtrennmittel.

Verarbeitung

Die Untergründe müssen fest, sauber, staub- und fettfrei sein. Von losen Teilen befreien und unmittelbar vor der Verarbeitung die Untergründe mit Wasser befeuchten. Eventuell mit geeignetem Primer tragfähiger machen. Alle Bauteile fachgerecht zur Befestigung vorbereiten. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +20 °C. Zu kalte Dosen vorsichtig im lauwarmen Wasserbad erwärmen. Niemals über +50 °C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Vor dem Aufschrauben der Dose auf die Coltogum® Montagepistole ca. 1 Minute gut schütteln. Bedienungsanleitung der Coltogum® Montagepistole beachten. Die Coltogum®-Dose hinstellen und die Coltogum® Montagepistole mit dem Gewintheadapter auf den schwarzen Gewinding der Dose aufschrauben. Dabei die Dose nicht verkanten oder überdrehen. Die Hinweise auf der Dose und Montagepistole beachten. Der frische Schaum dehnt sich um das eineinhalb- bis zweifache aus, daher die Hohlräume nicht überfüllen. Durch kontrolliertes Drücken des Pistolenabzugshebels den Schaum dosieren. Die Aushärtung des Schaums wird durch zusätzliche Feuchtigkeit der Untergründe (z.B. Anfeuchten mit einer Blumenspritze) unterstützt und beschleunigt.

Coltogum® Profi-Foam XXL

Wichtige Hinweise	Nur mit Montageschaumpistole verarbeitbar. Frische Schaumflecken sofort mit Coltogum® Schaum Reiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur mechanisch zu entfernen.
Lagerung	Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck auf Dosenboden. Kühl und trocken lagern. Angebrochene Dosen innerhalb kurzer Zeit verarbeiten.
Farbe	Gelb / beige
Gebindegrössen	Dosen à 750 ml, 12 Stück pro Karton.
Empfohlene Hilfsmittel	Coltogum® Montageschaum-Pistole (z.B. Profi), Coltogum® Schaum-Reiniger, Cutter.
Sicherheit	Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen unter www.coltogum.ch .

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.