


# Diamanttrennscheibe

# DT 900 UT SPECIAL



## Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

## Produktnutzen

Wellenförmiges Stammbblatt - Einsatz in Baustellenmaterialien -  
Saubere Schnittkanten - Hohe Aggressivität

## Werkstoffe

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Dachziegel	●

## Einsatzbereich

- ▶ Bauunternehmen
- ▶ Dachdecker
- ▶ Hochbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm: Randausführung/ Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

