


## - regulierbar mit Schlitzschraube -

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen.  
 Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück.  
 Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder.  
 Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.




Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube:	Messing vernickelt
Innenteile:	Messing blank
Lippendichtung, O-Ring:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt



357.005-M5

## Drosselrückschlagventile, Zuluftdrosselung (»V«), Gewindeanschluss

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	Anschluss	SW mm	B mm	C mm
357.005-M5	106875	M5	M5 IG	8	24,5	11,5
357.018-1/8	106876	G 1/8	G 1/8 IG	14	32,0	16,0
357.014-1/4	106877	G 1/4	G 1/4 IG	17	40,0	22,0
357.038-3/8	106878	G 3/8	G 3/8 IG	20	50,0	26,0



357.014-6

**Drosselrückschlagventile, Zuluftdrosselung (»V«), Anschluss Schnellverschraubung**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
357.005-4	106879	M5	4/2,5	8	24,5	18,0
357.005-5	106880	M5	5/3	8	24,5	19,0
357.005-6	106881	M5	6/4	8	24,5	19,0
357.018-5	106882	G 1/8	5/3	14	32,0	23,0
357.018-6	106883	G 1/8	6/4	14	32,0	25,0
357.018-8	106884	G 1/8	8/6	14	32,0	25,0
357.014-6	106885	G 1/4	6/4	17	40,0	26,5
357.014-8	106886	G 1/4	8/6	17	40,0	27,5
357.014-10	106887	G 1/4	10/8	17	40,0	28,5
357.038-10	106888	G 3/8	10/8	20	50,0	30,5