



TruTool C 160

Műszaki adatok

TruTool C 160

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	1,6 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ²	1,2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	2 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	40 mm
-----------------	-------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	6 m/min - 10 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	3800 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	15 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	350 W