

## NS-WMB300PBLACK MONTAGGIO A PARETE NEOMOUNTS DEL

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	40 inch
Dim. max. schermo*	52 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	50 kg (per schermo)
Schermi	3
Minimo VESA	200x200 mm
Massimo VESA	400x600 mm
Distanza dalla parete	7,8 cm

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione
Regolazione altezza	68 cm
Regolazione della larghezza	180 cm
Inclinazione (gradi)	10°
Rotazione (gradi)	6°
Tipo di regolazione	Microregolazione

#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371447342

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

**NS-WMB300PBLACK è un supporto a parete (montaggio verticale) del menu fino a 52" (132 cm).**

Il supporto da parete Neomounts modello NS-WMB300PBLACK per Menu Board è un supporto da parete inclinabile dove poter installare tre schermi piatti fino a 52" (132 cm) in verticale. Questo supporto è un'ottima scelta quando si desidera la massima flessibilità di visualizzazione con lo schermo piatto. La tecnologia Neomounts tilt (0° / -5° / -10°) consente al supporto di cambiare qualsiasi angolo di visione per beneficiare appieno delle capacità dello schermo piatto. La profondità di questa soluzione è di 7,8 centimetri.

Neomounts NS-WMB300PBLACK è adatto per 3 schermi fino a 52" (132 cm). La capacità di carico di questo prodotto è di 50 kg per ciascun schermo con fori VESA da 200x200 a 400x600 mm (montaggio verticale)

Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

## NS-WMB300PBLACK MONTAGGIO A PARETE NEOMOUNTS DEL

