


PRODUKTDATENBLATT

VSK

TOPLINE ●●●

- Hoher Materialabtrag bei gleichzeitigem Oberflächenfinish
- Gute Lebensdauer
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen

Fächerschleifer mit Schleifgewebe-Vlieskombination.



Typenbezeichnung	VSK
Artikelbezeichnung 1	Vliesfächerschleifer
Artikel-Nr.	305327
GTIN	4011890079461
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,090 kg
Produktabmessung	60 x 40 x 6,0
Durchmesser 1	60 mm
Breite	40 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Körnung Lamelle SU	A150
Körnung Lamelle Vlies	fine
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Körnung Vlies / Körnung Lamelle	A150/fine
maximale Drehzahl	11500 U/min
optimale Drehzahl	5500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890119112
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	210 mm
Breite Verpackung	115 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,900 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT