




Materialdatenblatt

30.01.2023

TFE2-6

Artikelnummer: 336-00779



Material: Polytetrafluorethylen (PTFE)

Farbe: Transparent (CL)

Ø Liefermaß min. (D): 7.67 mm

Ø nach Schrumpf max. (d): 4.52 mm

Wanddicke (WT): 0.38 mm

Schrumpfrate: 2:1

Längsschrumpf: -20 % max.

Min. Schrumpftemperatur: +330 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: nicht brennbar

Betriebstemperatur : -65 °C bis +260 °C

Durchschlagsfestigkeit: 40

DIN 53481

Bruchdehnung: 500%



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.