



Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SIVACON
Produkt-Bezeichnung		Halbleiter-Heizgerät
Spannung		
Dauerheizleistung / bei 20 °C	W	15
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP44
Hauptstromkreis		
Betriebsspannung		
• Bemessungswert / minimal	V	120
• Bemessungswert / maximal	V	120
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	V	120
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	V	120
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Gebläse		Nein
• Thermostat		Nein
Mechanischer Aufbau		
Höhe	mm	65
Breite	mm	70
Tiefe	mm	60
Approbationen Zertifikate		

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

R

E

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



GOST



UR



UL



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8MR21101D>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR21101D/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR21101D

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

11.03.2015