



## Leírás:

Fém üzemanyagkanna, PREMIUM 20 literes, olivazöld, UN-engedéllyel benzin, gázolaj és egyéb veszélyes anyagok tárolására

- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel
- porfestett, E10-es üzemanyag tárolására alkalmas, 0,9 mm-es acéllemezből készült
- a széles légtelenítő csatornának köszönhetően minimális a leürítési idő
- szalaghegesztett fogantyúk biztosítják a stabilitást
- a fogantyúba helyezett speciális furatok lehetővé teszik a kifolyócső szegecsekkel és csavarokkal való rögzítését
- a kiváló minőségű belső festékréteg a teletöltött kannában hosszabb tárolás esetén is védelmet nyújt a rozsdásodás és a tárolt anyag bomlása ellen
- Menetes zárókupak (M45x3 menet) galvanizált acélból, bordás felülettel a csúszásmentes nyitáshoz és záráshoz. A beépített mágnes használat közben megtartja a zárókupákat.
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- külön tartozék: Kimeneti csövek csavaros kupakkal, kannátartó Art.-No. 435500 és a veszélyességi címkék (306100)
- engedélysz.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP t=mélység=165 mm b=szélesség=345 mm h=magasság=468 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>434704</b>
GTIN	<b>4007228434675</b>
Vámtarifa	<b>73102990</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>5</b>

szín	<b>olíva</b>
Térfogat L-ben	<b>20</b>
Súly (kg)	<b>4,2</b>
M x S x M (mm)	<b>165 x 345 x 468</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>5</b>
M x S x M (mm)	<b>LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>21,0</b>
----------------------	-------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>12</b>
Rétegek száma	<b>4</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,022</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>3</b>
Súly (kg)	<b>272,0</b>