



Description:

Robinet une voie avec fonction d'arrêt 1/2" (13 mm), couleur naturelle, sortie p. tuyau souple des deux côtés pour la connexion de flexibles

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable (PE-BD)
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- pression admissible jusqu'à 0,4 bar
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- non ventilé
- avec sortie p. tuyau souple Ø d1= 13 mm et 1/2" (point d'alimentation)
- h = 59 mm
- l = 95 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	522200
GTIN	4007228703795
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,02

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Poids par récipient (kg)	0,10
pdf.information.eanPu	4007228313055

Palette

Nombre de cartons	144
Nombre de couches	8
L x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 1,51

Carton par étage	18
Poids brut de la palette (kg)	164,00