



## Beschrijving:

Verrijdbare rekken 1030 x 1405 mm uit stabiel, gepoedercoat staal, tweezijdig, voorzien van 18 inhaakrails voor 122 stapelbakken PS, lichtgrijs

- aan beide zijden voorzien van 122 stapelbakken uit polystyreen
- verrijdbaar gereedschapsmagazijn voor kleine onderdelen met legbodemp en handgreep voor eenvoudige hantering
- 2 zwenkwielletjes met blokkering en 2 vaste wielletjes - max. draagkracht 750 kg
- gepoedercoat
- stabiele, tegen omvallen beveiligde, vastgeschroefde staalplaatconstructie met inhaakrails
- met 18 inhaakrails - 1016 mm breed
- Draagkracht 40 kg per inhaakrail
- Uitrusting stapelbakken: 36 x PS grootte 1 groen, 54 x PS grootte 2 geel, 24 x PS grootte 3 blauw, 8 x PS grootte 4 rood
- b = breedte = 1030 mm    h = hoogte = 1405 mm

## Informatie:

### Artikel

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer           | <b>783050</b>        |
| GTIN                    | <b>4007228783056</b> |
| Douanetarief            | <b>94032080</b>      |
| Verpakkingseenheid (PU) | <b>1</b>             |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Kleur        | <b>lichtgrijs</b> |
| Gewicht (kg) | <b>63,09</b>      |

### Buitenverpakking

|                   |   |
|-------------------|---|
| Inhoud in stukken | <b>1</b>  |
| D x B x H (mm)    | ___ <b>LAENGE_KARTON</b> ___<br>x ___ <b>BREITE_KARTON</b> ___<br>x ___ <b>HOEHE_KARTON</b> ___ |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Brutogewicht VE kg | <b>63,09</b> |
|--------------------|--------------|

### Pallet

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| D x B x H (m) | <b>0,0 x 0,0 x 0,0</b> |
|---------------|------------------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Gewicht (kg) | <b>0,0</b> |
|--------------|------------|