


# Cordon ROLINE UTP Cat.6A / 10 Gigabit, Component Level, LSOH, noir, 1,5 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.2754
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.2754
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990138876

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



**Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6a.**

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-plier moulée
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse
- Impédance: 100 Ohm
- **Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.**

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon UTP
Couleur	noir
Longueur	1.5 m
Type de protection	UTP

---

Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
-------------------------	------------------

Certifié Component-Level	oui
--------------------------	-----

Nombre de fils	8
----------------	---

Type de fils	Tresse
--------------	--------

Croisé	non
--------	-----

Couleur (douille)	noir
-------------------	------

Câble LSOH	oui
------------	-----

Connecteur type RJ45	Standard
----------------------	----------